

**Kracht-zijsnijtang, verchromd VDE-isolatie, totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	723500 200
GTIN	4003773033820
Artikelklasse	73F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke kop, inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC), opgelegd scharnier zonder speling. Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding.

**Geïsoleerd volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000V.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiaal:**

chrom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4,2 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	3 mm
totale lengte	200 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2,5 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang