



## Momentvermenigvuldiger in metalen koffer, Maximale uitgangscapaciteit: 3000Nm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659975 3000
GTIN	4018754186815
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Mechanische, handbediende momentvermenigvuldigers voor gecontroleerd aanhalen van bouten. Vermenigvuldiger en ondersteuning van hoogwaardig staal. Met overbelastingsbeveiliging ter bescherming van het tandwielmechanisme. **Ingaande aandrijving** met binnenvierkant voor aandrijfgereedschap zoals ratel, dwarsgreep, momentsleutel. Bediening met een momentsleutel is zinvol, opdat de maximale belastbaarheid van de apparaten en de aanhaalmomenten van de bouten kunnen worden gecontroleerd.

**Uitgaande aandrijving** met buitenvierkant voor opname van doppen (in verband met de hoge draaimomenten bij voorkeur krachtdoppen gebruiken).

Nauwkeurige planeet-tandwielmechanismen garanderen een exacte overbrenging van het draaimoment en een langdurige nauwkeurigheid van  $\pm 5\%$ . Levering in metalen koffer.

#### Voordeel:

Dankzij momentvermenigvuldigers kunnen hoge draaimomenten met een korte hefboom worden overgebracht.

### Technische beschrijving

Ø D	95 mm
Uitgangsvierkant	1 inch
Aantal ondersteuning (reactieplaten)	1
Maximale ingangscapaciteit	240 Nm

Tandwielvertraging	16:1
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Maximale uitgangscapaciteit	3000 Nm
Overbelastingsbeveiliging	ja
Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik	300 Nm
Gewicht	7 kg
Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering	1:12,5
Teruglooprem	ja
Lengte L	330 mm
Hoogte H	161 mm
Meettechniek	Mechanisch
Meetnauwkeurigheid	5 %
Serie	MULTIPOWER MP300
Producttype	Momentsleutel