



Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat, Bladbreedte b: 5,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	660100 5,5
GTIN	4013288102133
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdige, robuuste schroevendraaier met conische steel (blad) en 6-kant voor sleutel.

Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof **met geïntegreerde zachte delen** vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.

Steel van hoogwaardig staal met maximale hardheid en bijzondere taaheid; **blad met diamantcoating**. Zeskantige profielsteel vanaf maat 5,5 met zeskantige aanzet voor sleutel, oppervlak nicromatt-verchroomd.

Voordeel:

- **Maximale slijtvastheid en geringe uitwerpkrachten door diamantcoating.**
- **Snel en ergonomisch werken door het Kraftform-handvat.**
- **Goede krachtoverbrenging door geïntegreerde zachte delen.**
- **Wegrolbeveiliging.**
- **Codering met typeaanduiding en grootte op de kap.**

Toepassing:

voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

Technische beschrijving

Bladbreedte b	5,5 mm
Meslengte	100 mm
Bladdikte a	1 mm
totale lengte	198 mm
Zeskant voor sleutel	8 mm

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier