

**Krimptang, Type: F28/48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	729720 F28/48
GTIN	4045197186515
Artikelklasse	72B

**Omschrijving****Uitvoering:**

stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.

Gunstig geprijsde uitvoering. F48/63 inclusief uitsparing voor platte stekkers.

totale lengte: 230 mm

Voor draaddoorsnede: 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Voor platte stekkers: F2,8 / F4,8

**Technische beschrijving**

totale lengte	230 mm
Voor platte stekkers	F2,8 / F4,8
Voor draaddoorsnede	0,25 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Producttype	Crimpzange

**Accessoires**

Paar persinzetten Type F28/48	729730 F28/48
Verenset voor perstangen 2-delig	729142