

**Krimptang, Type: F48/63****Bestelgegevens**

Bestelnummer	729720 F48/63
GTIN	4045197186522
Artikelklasse	72B

**Omschrijving****Uitvoering:**

stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.

Gunstig geprijsde uitvoering. F48/63 inclusief uitsparing voor platte stekkers.

totale lengte: 230 mm

Voor draaddoorsnede: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

Voor platte stekkers: F4,8 / F6,3

**Technische beschrijving**

totale lengte	230 mm
Voor platte stekkers	F4,8 / F6,3
Voor draaddoorsnede	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Producttype	Crimpzange

**Accessoires**

Verenset voor perstangen 2-delig	729142
Paar persinzetten Type F48/63	729730 F48/63