

HellermannTyton

Tuletang, Type: 0/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	729930 0/1
GTIN	4031026185170
Artikelklasse	76C

Omschrijving**Uitvoering:**

Lichtmetalen tanglichaam met 3 gebogen (gr. 8/10 met rechte) verwisselbare stalen doornen. Openingsbreedte instelbaar met tapeind.

Toepassing:

Voor het spreiden van rubber- en PVC-tules.

Opmerking:

Reservedoornen uitsluitend typespecifiek gebruiken.

Nuttige doornlengte: 30 mm

totale lengte: 130 mm

Totale doornlengte: 50 mm

Voor kabelbuiten-Ø: 2 - 3,5 mm

Voor tulebinnen-Ø: 1,25 - 1,75 mm

Technische beschrijving

Voor kabelbuiten-Ø	2 - 3,5 mm
totale lengte	130 mm
Voor tulebinnen-Ø	1,25 - 1,75 mm
Nuttige doornlengte	30 mm
Totale doornlengte	50 mm
Fabrikantnummer	NA0/1
Producttype	Crimptang

Accessoires

Veer voor tuletang Type 1

729320 1

Reservedoornen3-delige set Type 0/1

729931 0/1