

HellermannTyton

Tuletang, Type: 1K/3**Bestelgegevens**

Bestelnummer	729930 1K/3
GTIN	4031026185194
Artikelklasse	76C

Omschrijving**Uitvoering:**

Lichtmetalen tanglichaam met 3 gebogen (gr. 8/10 met rechte) verwisselbare stalen doornen. Openingsbreedte instelbaar met tapeind.

Toepassing:

Voor het spreiden van rubber- en PVC-tules.

Opmerking:

Reservedoornen uitsluitend typespecifiek gebruiken.

Nuttige doornlengte: 30 mm

totale lengte: 130 mm

Totale doornlengte: 50 mm

Voor kabelbuiten-Ø: 4 - 9 mm

Voor tulebinnen-Ø: 2,5 - 5 mm

Technische beschrijving

totale lengte	130 mm
Nuttige doornlengte	30 mm
Voor kabelbuiten-Ø	4 - 9 mm
Totale doornlengte	50 mm
Voor tulebinnen-Ø	2,5 - 5 mm
Fabrikantnummer	NA1K/3
Producttype	Crimptang

Accessoires

Veer voor tuletang Type 1

729320 1

Reservedoornen3-delige set Type 1K/3

729931 1K/3