

**Krimptang, Type: F48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	729722 F48
GTIN	4003773051879
Artikelklasse	73F

**Omschrijving****Uitvoering:**

stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.

Speciaal staal. Precisieprofielen, zeer hoge overbrenging – bijzonder gunstig bij grote krimpdoorsnedes.

totale lengte: 220 mm

Voor draaddoorsnede: 0,1 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Voor platte stekkers: F2,8 / F4,8

**Technische beschrijving**

totale lengte	220 mm
Voor draaddoorsnede	0,1 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Voor platte stekkers	F2,8 / F4,8
Producttype	Krimptang