

HellermannTyton

Tuletang, Type: 4/5**Bestelgegevens**

Bestelnummer	729930 4/5
GTIN	4031026185217
Artikelklasse	76C

Omschrijving**Uitvoering:**

Lichtmetalen tanglichaam met 3 gebogen (gr. 8/10 met rechte) verwisselbare stalen doornen. Openingsbreedte instelbaar met tapeind.

Toepassing:

Voor het spreiden van rubber- en PVC-tules.

Opmerking:

Reservedoornen uitsluitend typespecifiek gebruiken.

Nuttige doornlengte: 55 mm

totale lengte: 150 mm

Totale doornlengte: 80 mm

Voor kabelbuiten-Ø: 13 - 20 mm

Voor tulebinnen-Ø: 7,5 - 10 mm

Technische beschrijving

Voor tulebinnen-Ø	7,5 - 10 mm
Totale doornlengte	80 mm
Voor kabelbuiten-Ø	13 - 20 mm
Nuttige doornlengte	55 mm
totale lengte	150 mm
Fabrikantnummer	NA4/5
Producttype	Crimptang

Accessoires

Reservedoornen3-delige set Type 4/5

729931 4/5

Veer voor tuletang Type 2

729320 2