

**HM-hamerboor SDS-plus, Ø×totale lengte: 8X210mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 789000 8X210 |
| GTIN | 4002395308880 |
| Artikelklasse | 76G |

Omschrijving**Uitvoering:**

De 3 speciale Power Breaker-tanden van de M2 zorgen voor microscheurtjes in het te boren materiaal voor een snellere voortgang van het boren en snellere materiaalafname. De hoogwaardige HM-punt met zeer sterke soldeerverbinding zorgt voor lange standtijden, ook in gewapend beton. Door de spiraal met versterkte kern (KVS) worden vibraties gedempt en wordt de klopenergie direct aan de boorpunt afgegeven.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Opmerking:

Bij gebruik van een extra lange boor (> 500 mm) eerst voorboren met een korte boor van dezelfde diameter (ter voorkoming van een buigbreuk).

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|------------|
| Ø | 8 mm |
| totale lengte | 210 mm |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Spiraallengte | 150 mm |
| Snijmateriaal | HM |
| Toepassing met slag / geen slag | Klopbooren |
| Schacht | SDS Plus |
| Producttype | Steenboor |

