

**Krimptang, Type: 6IS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	729720 6IS
GTIN	4045197166753
Artikelklasse	72B

**Omschrijving****Uitvoering:**

stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.

Gunstig geprijsde uitvoering. F48/63 inclusief uitsparing voor platte stekkers.

totale lengte: 230 mm

Voor draaddoorsnede: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Technische beschrijving**

totale lengte	230 mm
Voor draaddoorsnede	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Producttype	Crimpzange

**Accessoires**

Paar persinzetten Type 6IS	729730 6IS
Verenset voor perstangen 2-delig	729142
Krimpset kabelschoenen, stekkers en connectoren inclusief krimptang	729725