

**Zijsnijtang, verchromd, met beklede grepen, totale lengte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	724860 125
GTIN	4003773039501
Artikelklasse	73F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).  
Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	3 mm
totale lengte	125 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	1,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee

met inschakelbare openingsveer

nee

Producttype

Snijdende tang