

**Kracht-zijsnijtang, gepolijst, met openingsveer, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725230 160
GTIN	4003773065111
Artikelklasse	73F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke kop met extra inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). Opgelegd scharnier. **Met in- en uitschakelbare openingsveer.**

Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met meercomponenten-bekleding. Grote snijcapaciteit door optimale overbrengingsverhouding.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2,5 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2 mm
totale lengte	160 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	3,4 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	sterk greepomhulsel
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	gezwart, kop gepolijst
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang