



HM-hamerborensset, Boor-Ø: 5-14mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	789020 5-14
GTIN	4002395369997
Artikelklasse	76G

Omschrijving

Uitvoering:

- **2-Snijder. De 3 speciale Power Breaker-tanden van de MS2 zorgen voor microscheurtjes in het te boren materiaal voor een snellere voortgang van het boren en snellere materiaalafname. De hoogwaardige HM-punt met zeer sterke soldeerverbinding zorgt voor hoge standtijden, ook in gewapend beton. Door de spiraal met versterkte kern (KVS) worden vibraties gedempt en wordt de kloperenergie direct aan de boorpunt afgegeven.**

Toepassing:

voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Inhoud:

Hamerboor nr. 789000: Resp. 1 st.

maat 5; 6; 6, lengte 110 mm;

maat 6; 6; 8; 8; 10; 12; 14, lengte 160 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Boor-Ø	5 - 14 mm

Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopboeren
Schacht	SDS Plus
Producttype	Steenboor

Accessoires

HM-hamerboor SDS-plus Ø×totale lengte 8X160 mm	789000 8X160
HM-hamerboor SDS-plus Ø×totale lengte 10X160 mm	789000 10X160
HM-hamerboor SDS-plus Ø×totale lengte 14X160 mm	789000 14X160
HM-hamerboor SDS-plus Ø×totale lengte 12X160 mm	789000 12X160
HM-hamerboor SDS-plus Ø×totale lengte 5X110 mm	789000 5X110
HM-hamerboor SDS-plus Ø×totale lengte 6X110 mm	789000 6X110
HM-hamerboor SDS-plus Ø×totale lengte 8X110 mm	789000 8X110
HM-hamerboor SDS-plus Ø×totale lengte 6X160 mm	789000 6X160