



Zijsnijtang, verchromd VDE-isolatie, totale lengte: 125mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	725300 125
GTIN	4003773018124
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).

Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Speciaal gereedschapstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	3 mm
totale lengte	125 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	1,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapstaal

Oppervlak	verchromd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang