



## HM-hamerborensset 'MX4', Boor-Ø: 5-10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	789060 5-10
GTIN	4002395374915
Artikelklasse	76G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

boorpunt met vierkante doorsnede. Verhoogde boorsnelheid door punt met 4 snijkanten. Dubbele levensduur t.o.v. boorpunten met 2 snijkanten. Ontwerp met groot volume en 4 spiralen. TARGET TIP TECHNOLOGY - scherpere gebogen punt: nauwkeuriger boren, geen wegglijden op het oppervlak, agressiever in betonstaal en hogere boorsnelheid.

PGM-gecertificeerd - bevestigt nauwkeurige boorgaten die geschikt zijn voor pluggen, zowel voor chemische als mechanische ankers. In kunststof box.

#### Toepassing:

voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk – met maximaal boorcomfort. Zeer stabiel draaiend, perfect voor cirkelvormige boringen. Ontwerp met **4 spiralen** voor snelle afvoer van boorgruis, geringe trillingen en grote stabiliteit. Minder vermoeiend en minder belastend voor de machine.

#### Inhoud:

Hamerboor nr. 789050: resp. 1 st.  
maat 5; 6 lengte 110 mm;  
maat 6; 8; 10 lengte 160 mm

### Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Boor-Ø	5 - 10 mm
Verpakking	kunststof box
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopboeren
Schacht	SDS Plus
Producttype	Steenboor

## Accessoires

HM-hamerboor 'MX4' SDS-plus Øxtotale lengte 8X160 mm	789050 8X160
HM-hamerboor 'MX4' SDS-plus Øxtotale lengte 5X110 mm	789050 5X110
HM-hamerboor 'MX4' SDS-plus Øxtotale lengte 6X110 mm	789050 6X110
HM-hamerboor 'MX4' SDS-plus Øxtotale lengte 10X160 mm	789050 10X160
HM-hamerboor 'MX4' SDS-plus Øxtotale lengte 6X160 mm	789050 6X160