

**Zijsnijtang, gepolijst, totale lengte: 125mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 724900 125 |
| GTIN | 4003773213406 |
| Artikelklasse | 73F |

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).
Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|--|
| Snijcapaciteit zachte draad tot Ø | 3 mm |
| Snijcapaciteit harde draad tot Ø | 1,5 mm |
| totale lengte | 125 mm |
| Norm | DIN ISO 5749 |
| Greep | bekleed met kunststof |
| Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | gezwart, kop gepolijst |
| Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| met inschakelbare openingsveer | nee |
| Producttype | Snijdende tang |