




## Set schroevendraaiers voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat, Aantal schroevendraaiers: 7



### Bestelgegevens

Bestelnummer	660910 7
GTIN	7610733085705
Artikelklasse	63E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Veelzijdige, robuuste schroevendraaier met conische steel (blad) en 6-kant voor sleutel. **'Multicraft'-krachthandvat** van slagvaste kunststof (cadmiumvrij), bijzonder stroef, zelfs bij oliebesmeurde handen.

**Steel:** speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Met vlakparallel, smaller toelopend blad. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwart blad.

#### Voordeel:

- **Smaller toelopende, vlakparallelle bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.**
- **Geen Cam-Out-effect.**
- **Bladen perfect geschikt voor genormaliseerde en niet-genormaliseerde schroefsleuven.**
- **Gladde, braamvrije afronding van het handvat voorkomt wrijving in de handpalm.**
- **Dankzij de ronde, ergonomische vorm met stroef, huidvriendelijk oppervlak zijn werken zonder vermoeidheidsverschijnselen en hoge draaimomenten gegarandeerd.**
- **Wegrolbeveiliging.**
- **Codering met typeaanduiding en maat.**

#### Toepassing:

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

#### Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 660900: Maat 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 13

### Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	7
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier

## Accessoires

Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 6,5 mm	660900 6,5
Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 10 mm	660900 10
Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 13 mm	660900 13
Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 3,5 mm	660900 3,5
Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 5,5 mm	660900 5,5
Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 4 mm	660900 4
Schroefhouder Type 1	666425 1
Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 8 mm	660900 8