

**Garant**
**Instrumentmakers-zijnsnijtang, normale vorm, SFW, Totale lengte: 130 mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	725390 130
GTIN	4045197166371
Artikelklasse	71B

## Omschrijving

### Uitvoering:

Slanke kop, snijkanten inductief gehard en precisiegeslepen; met kleine snijhoek.  
Armen met kunststof grepen en openingsveer.

### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Snijhoek: Zeer klein facet

Snijcapaciteit zachte draad tot  $\varnothing$ : 0,4 - 1,5 mm

Snijcapaciteit middelharde draad tot  $\varnothing$ : 0,4 - 1 mm

## Technische beschrijving

Snijcapaciteit middelharde draad tot $\varnothing$	0,4 - 1 mm
totale lengte	130 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot $\varnothing$	0,4 - 1,5 mm
Snijhoek	Zeer klein facet
Greep	Kunststof grepen
Productieproces	Snijkanten inductief gehard en precisiegeslepen
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Productnaamattribuut	SFW

Armen met openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang

---

## Accessoires

Verenset 2-delig	719270
------------------	--------