


LINDSTRÖM

Elektronica-zijnsnijtang, smalle kop, KW, Totale lengte: 135mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	726040 135
GTIN	7314150103058
Artikelklasse	73M

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke vorm met precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten (63 – 65 HRC). Zwart oppervlak om reflectie te beperken. Instelbaar precisieschroefscharnier voor minimale wrijving en optimale axiale uitlijning van de snijkanten. **ESD-veilige**, ergonomische **tweecomponenten**-grepen. De gepatenteerde openingsveer vermindert de weerstand bij het sluiten van de tang, de kracht concentreert zich hierdoor op de snede.

Materiaal:

Hoogrendement-kogellagerstaal, matrijsgesmeed, gebruineerd.

Technische beschrijving

totale lengte	135 mm
Kopbreedte	10,5 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,1 - 1 mm
Snijlengte	10 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Snijhoek	Zonder facet
Materiaal	Hoogrendement-kogellagerstaal
Kopvorm	smal
Greep	Tweecomponenten-greep

Productieproces	Snijkanten inductief gehard (63 – 65 HRC)
Oppervlak	zwart gebruint
Productnaamattribuut	KW
met openingsveer	ja
instelbaar precisieschroefscharnier	ja
Producttype	Snijdende tang