

**Garant****Zijsnijtang, verchromd VDE-isolatie, Totale lengte: 140mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725310 140
GTIN	4045197501639
Artikelklasse	71B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).

Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

**Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit harde draad tot Ø	1,8 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4 mm
totale lengte	140 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)

Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak	verchromd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang