

**Kunststofzijsnijtang 85° gebogen, KW, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725570 160
GTIN	4003773046820
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Snijkanten zonder snijhoek voor een vlakke, braamvrije snede. Kop gepolijst, armen met kunststof bekleed en met openingsveer.

Kop 85° gebogen.

Toepassing:

Voor het vlak afsnijden van aangegoten kunststof delen (**niet voor metaal**).

Norm:

DIN ISO 5743

Materiaal:

Vanadium-elektrostaal, gesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	160 mm
Snijhoek	Zonder facet
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak	Gepolijst
Kop	85° gebogen
Productnaamattribuut	KW

met openingsveer	ja
voor kunststoffen	ja
Verstelbare aanslagschroef	nee
Producttype	Snijdende tang