



Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat, Bladbreedte b: 5,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	660900 5,5
GTIN	7610733085637
Artikelklasse	63E

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdige, robuuste schroevendraaier met conische steel (blad) en 6-kant voor sleutel. **'Multicraft'-krachthandvat** van slagvaste kunststof (cadmiumvrij) bijzonder stroef, zelfs bij oliebesmeurde handen.

Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Met vlakparallel, smaller toelopend blad. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwart blad.

Voordeel:

- **Smaller toelopende, vlakparallele bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.**
- **Geen Cam-Out-effect.**
- **Bladen perfect geschikt voor genormaliseerde en niet-genormaliseerde schroefsleuven.**
- **Gladde, braamvrije afronding van het handvat voorkomt wrijving in de handpalm.**
- **Dankzij de ronde, ergonomische vorm met stroef, huidvriendelijk oppervlak zijn werken zonder vermoeidheidsverschijnselen en hoge draaimomenten gegarandeerd.**
- **Wegrolbeveiliging.**
- **Codering met typeaanduiding en maat.**

Toepassing:

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

Technische beschrijving

Bladdikte a	0,8 mm
totale lengte	220 mm
Bladbreedte b	5,5 mm

Meslengte	120 mm
Steeleanduiding	3
Serie	multicraft
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier