


**Kunststofzijsnijtang 20° gebogen, KW, Totale lengte: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725700 150
GTIN	2050001659613
Artikelklasse	76B

Omschrijving**Uitvoering:**

Snijkanten zonder snijhoek voor een vlakke, nagenoeg braamvrije snede. Versprongen snijkanten voor licht **scharende snede**. Armen met stroeve rubber grepen en openingsveer. Kop 20° gebogen.

Toepassing:

Voor het vlak afsnijden van aangegoten kunststof delen en kabelbinders (**niet voor metaal**).

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Technische beschrijving

totale lengte	150 mm
Snijhoek	Zonder facet
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	zwart gebruineerd
Kop	20° gebogen
Productnaamattribuut	KW
met openingsveer	nee
voor kunststoffen	ja
Verstelbare aanslagschroef	nee

Producttype

Snijdende tang