



Set genormaliseerde schroevendraaiers voor sleuf, met Kraftform-handvat, Aantal schroevendraaiers: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	662210 8
GTIN	4013288041517
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmede kling, de bladen zijn nauwkeurig afgestemd op de genormaliseerde sleuven van de sleufschroeven.

het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof **met geïntegreerde zachte delen** vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.

Steel van speciaal gelegeerd staal. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten resp. Lasertip-punten chemisch nikkelgecoat.

Norm:

DIN 5265 Form A

Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 662200: Maat 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Opmerking:

De beste standtijd voor genormaliseerde schroevendraaiers is gewaarborgd als de schroevendraaiers exact passend voor de genormaliseerde schroef sleuven worden gebruikt (zie tabelgedeelte). Beschadigen van de schroef sleuf wordt voorkomen door de juiste schroevendraaiermaat te kiezen.

Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	8
Bitsoort	Sleufschroevendraaier

Producttype

Schroevendraaier

Accessoires

Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met
Kraftform-handvat Bladbreedte b 3,5 mm

662200 3,5

Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met
Kraftform-handvat Bladbreedte b 5,5 mm

662200 5,5

Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met
Kraftform-handvat Bladbreedte b 8 mm

662200 8

Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met
Kraftform-handvat Bladbreedte b 2,5 mm

662200 2,5

Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met
Kraftform-handvat Bladbreedte b 10 mm

662200 10

Schroefhouder Type 1

666425 1

Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met
Kraftform-handvat Bladbreedte b 4 mm

662200 4

Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met
Kraftform-handvat Bladbreedte b 6,5 mm

662200 6,5

Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met
Kraftform-handvat Bladbreedte b 3 mm

662200 3