

Garant

Spiraalboor extra lang HSS-E FS, TiAlN, Ø DC h8 × totale lengte L: 7,5X290mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	116280 7,5X290
GTIN	4045197029195
Artikelklasse	11B

Omschrijving

Uitvoering:

Met aanslijping vorm C.

Voordeel:

Bijzonder geschikt voor het boren onder moeilijke omstandigheden, bijv. bij een gebrekkige koeling van de snijkanten, veroorzaakt door slechte spaanafvoer.

Advies:

Maximale boordiepte:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Opmerking:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,07 mm/omw,
Aantal snijkanten Z	2
Spaangroeflengte L _c	200 mm
Nominale Ø D _c	7,5 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Schacht-Ø D _s	7,5 mm
Totale lengte L	290 mm
Norm	DIN 1869
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	188,8 mm

Tophoek	135 graden
Schacht	Cilinderschacht
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS E
Type	FS
Spiraalhoek	38 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	60 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	38 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	38 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	22 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		