

LINDSTRÖM

Platte elektronikatang, Totale lengte: 150mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	726120 150
GTIN	7314150103195
Artikelklasse	73M

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke vormen met smalle bekken. Bekken aan de buitenzijde afgerond. Doorgestoken precisiescharnier met extra lange geleiding zorgt voor maximale stabiliteit en minimale wrijving. Kop en scharnier spiegelgepolijst. **ESD-veilige**, ergonomische **tweecomponenten**-grepen. De gepatenteerde openingsveer vermindert de weerstand bij het sluiten van de tang, hierdoor kan de op het werkstuk uitgeoefende kracht heel nauwkeurig worden gedoseerd.

Plat-spitse bekken, aan de binnenzijde glad.

Materiaal:

Hoogrendement-kogellagerstaal, gesmeed.

Technische beschrijving

Kopbreedte	9 mm
totale lengte	150 mm
Beklengte	20 mm
Uitvoering bekken	glad
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Bekvorm	plat-spits, bekken aan de binnenzijde glad
Greep	Tweecomponenten-greep

Productieproces	Snijkanten inductief gehard (45 – 48 HRC)
Materiaal	Hoogrendement-kogellagerstaal
Oppervlak	spiegelgepolijst
met openingsveer	ja
Producttype	Platbuigtang