



## Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat, Bladbreedte b: 8mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	660900 8
GTIN	7610733085651
Artikelklasse	63E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Veelzijdige, robuuste schroevendraaier met conische steel (blad) en 6-kant voor sleutel.

'**Multicraft**'-krachthandvat van slagvaste kunststof (cadmiumvrij) bijzonder stroef, zelfs bij oliebesmeurde handen.

**Steel:** speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaheid. Met vlakparallel, smaller toelopend blad. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwart blad.

#### Voordeel:

- **Smaller toelopende, vlakparallele bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.**
- **Geen Cam-Out-effect.**
- **Bladen perfect geschikt voor genormaliseerde en niet-genormaliseerde schroefsleuven.**
- **Gladde, braamvrije afronding van het handvat voorkomt wrijving in de handpalm.**
- **Dankzij de ronde, ergonomische vorm met stroef, huidvriendelijk oppervlak zijn werken zonder vermoeidheidsverschijnselen en hoge draaimomenten gegarandeerd.**
- **Wegrolbeveiliging.**
- **Codering met typeaanduiding en maat.**

#### Toepassing:

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

### Technische beschrijving

Bladbreedte b	8 mm
Bladdikte a	1,2 mm
Meslengte	160 mm

Steeleanduiding	5
Zeskant voor sleutel	10 mm
totale lengte	270 mm
Serie	multicraft
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier