

LINDSTRÖM

**Elektronica-zijnsnijtang, ovale kop, FW, Totale lengte: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	726000 150
GTIN	7314150111534
Artikelklasse	73M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slanke vorm met precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten (63 – 65 HRC). Zwart oppervlak om reflectie te beperken. Instelbaar precisieschroefscharnier voor minimale wrijving en optimale axiale uitlijning van de snijkanten. **ESD-veilige**, ergonomische **tweecomponenten**-grepen. De gepatenteerde openingsveer vermindert de weerstand bij het sluiten van de tang, de kracht concentreert zich hierdoor op de snede.

**Materiaal:**

Hoogrendement-kogellagerstaal, matrijsgesmeed, gebruineerd.

**Technische beschrijving**

totale lengte	150 mm
Kopbreedte	16 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,4 - 2 mm
Snijlengte	16 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Snijhoek	Klein facet
Materiaal	Hoogrendement-kogellagerstaal
Kopvorm	ovaal
Greep	Tweecomponenten-greep

Productieproces	Snijkanten inductief gehard (63 – 65 HRC)
Oppervlak	zwart gebruint
Productnaamattribuut	FW
met openingsveer	ja
instelbaar precisieschroefscharnier	ja
Producttype	Snijdende tang