

**Kabelschaar met overbrenging VDE-isolatie, Totale lengte: 580mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	730600 580
GTIN	4003773021797
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Kop met sikkelvormige snijkanten en overbrenging in de schaarkop, armen van stalen buis met kunststof grepen.

Kop gepolijst, **aangepoten grepen, isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

Technische beschrijving

Voor eenaderige kabel	150 mm ²
Voor meeraderige kabel-Ø	27 mm
totale lengte	580 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	aangepoten grepen
Bediening	mechanisch, tweehands
Materiaal	Armen: stalen buis
Kop	Messenkop: chroom-vanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard
met openingsveer	nee

Snijkop verwisselbaar	ja
Producttype	Schaar

Accessoires

Reserve-messenkop voor kabelschaar Totale lengte 580 mm	730610 580
---	------------