

HellermannTyton

Tuletang, Type: 8/10**Bestelgegevens**

Bestelnummer	729930 8/10
GTIN	4031026185231
Artikelklasse	76C

Omschrijving**Uitvoering:**

Lichtmetalen tanglichaam met 3 gebogen (gr. 8/10 met rechte) verwisselbare stalen doornen. Openingsbreedte instelbaar met tapeind.

Toepassing:

Voor het spreiden van rubber- en PVC-tules.

Opmerking:

Reservedoornen uitsluitend typespecifiek gebruiken.

Nuttige doornlengte: 65 mm

totale lengte: 150 mm

Totale doornlengte: 80 mm

Voor kabelbuiten-Ø: 23 - 28 mm

Voor tulebinnen-Ø: 12 - 17 mm

Technische beschrijving

Voor tulebinnen-Ø	12 - 17 mm
Totale doornlengte	80 mm
Voor kabelbuiten-Ø	23 - 28 mm
totale lengte	150 mm
Nuttige doornlengte	65 mm
Fabrikantnummer	NA8/10

Producttype

Crimptang

Accessoires

Reservedoornen3-delige set Type 8/10

729931 8/10

Veer voor tuletang Type 2

729320 2