

**Compacte boutenschaar CoBolt®, Totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	731750 200
GTIN	4003773033165
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoge snijcapaciteit bij relatief lage krachtsinspanning dankzij speciale hefboomoverbrenging.
Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC).
Tang gezwart, grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

Voor draden tot 2000 N/mm² trekvastheid.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	200 mm
Voor pianodraad tot Ø	3,6 mm
Voor middelhard staaldraad tot Ø	5,2 mm
Voor zacht staaldraad tot Ø	6 mm
Fabrikantnummer	CoBolt®
Snijkant	gehard
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Chroom-vanadium-elektrostaal
Oppervlak	gezwart
met openingsveer	nee

Producttype

Snijdende tang