



## Set schroevendraaiers voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat, Aantal schroevendraaiers: 6



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 660910 6      |
| GTIN          | 7610733085699 |
| Artikelklasse | 63E           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Veelzijdige, robuuste schroevendraaier met conische steel (blad) en 6-kant voor sleutel. **'Multicraft'-krachthandvat** van slagvaste kunststof (cadmiumvrij), bijzonder stroef, zelfs bij oliebesmeurde handen.

**Steel:** speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Met vlakparallel, smaller toelopend blad. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwart blad.

#### Voordeel:

- **Smaller toelopende, vlakparallele bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.**
- **Geen Cam-Out-effect.**
- **Bladen perfect geschikt voor genormaliseerde en niet-genormaliseerde schroefsleuven.**
- **Gladde, braamvrije afronding van het handvat voorkomt wrijving in de handpalm.**
- **Dankzij de ronde, ergonomische vorm met stroef, huidvriendelijk oppervlak zijn werken zonder vermoeidheidsverschijnselen en hoge draaimomenten gegarandeerd.**
- **Wegrolbeveiliging.**
- **Codering met typeaanduiding en maat.**

#### Toepassing:

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

#### Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 660900: Maat 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

### Technische beschrijving

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Aantal schroevendraaiers | 6                     |
| Bitsoort                 | Sleufschroevendraaier |
| Producttype              | Schroevendraaier      |

---

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 4 mm   | 660900 4   |
| Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 13 mm  | 660900 13  |
| Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 3,5 mm | 660900 3,5 |
| Schroefhouder Type 1   | 666425 1   |
| Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 10 mm  | 660900 10  |
| Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 6,5 mm | 660900 6,5 |
| Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 5,5 mm | 660900 5,5 |
| Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 8 mm   | 660900 8   |