



Set elektro-schroevendraaiers voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd, Aantal schroevendraaiers: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	663110 6
GTIN	4013288101815
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Stelen met conische bladen, afgestemd op de genormaliseerde maten van de schroefgleuven. Volledig geïsoleerd, de doorslagvastheid van de isolatie bedraagt een veelvoud van de voorgeschreven minimale testspanning volgens de VDE. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof **met geïntegreerde zachte delen**

vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.

Steel van speciaal gelegeerd staal. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten resp.

Lasertip-punten chemisch nikkelgecoat. Vanaf gr. 5,5 = buiten-Ø van de isolatie gelijk aan de bladbreedte (gunstig bij werkzaamheden in krappe ruimtes).

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

De beste standtijd voor elektro-schroevendraaiers is gewaarborgd als de schroevendraaiers exact passend voor de genormaliseerde schroefgleuven worden gebruikt. (zie tabelgedeelte).

Beschadigen van de schroefgleuf wordt voorkomen door de juiste schroevendraaiermaat te kiezen.

Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 663100: Maat 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	6
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 3,5 mm	663100 3,5
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 3 mm	663100 3
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 10 mm	663100 10
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 2,5 mm	663100 2,5
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 6,5 mm	663100 6,5
Schroefhouder Type 3	666425 3
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 8 mm	663100 8
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 4 mm	663100 4
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 5,5 mm	663100 5,5
Schroefhouder Type 2	666425 2