

**Garant****Draadsnijtang, Totale lengte: 190mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	731500 190
GTIN	4045197293404
Artikelklasse	71B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke vorm, geheel van matrijsgesmeed staal. Met geschroefd scharnier en openingsveer. Hardheid snijkanten 64 HRC. Armen met dun PVC bekleed.

**Toepassing:**

Voor het knippen van draadkabels, meerdraads kabels, etc.

**Materiaal:**

Speciaal chroom-vanadiumstaal, oliegehard.

**Technische beschrijving**

Voor draadkabels/zacht rondstaal Ø	8 mm
totale lengte	190 mm
Voor draadkabels (maximaal 1600 N/mm <sup>2</sup> ) Ø	5 mm
Voor rondstaal (maximaal 1200 N/mm <sup>2</sup> ) Ø	4 mm
Producttype	Snijdende tang

**Accessoires**

Reserveveer

731501