

**HM-hamerboor SDS-max, Ø×totale lengte: 40X370mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789200 40X370
GTIN	4002395374526
Artikelklasse	76G

Omschrijving**Uitvoering:****Speciale geometrie van de HM-plaatjes voor langere standtijden.**

Scherpere, gebogen punt: nauwkeuriger boren, geen wegglijden op het oppervlak, agressiever in betonstaal en hogere boorsnelheid. PGM-gecertificeerd - bevestigt nauwkeurige boorgaten die geschikt zijn voor pluggen, zowel voor chemische als mechanische ankers. Grote boorgruisinvoer voor snellere boorgruisafvoer en lagere wrijving.

Boorpunt met vierkante doorsnede vanaf Ø 16 mm.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Opmerking:

Bij lengte >500mm ten minste 150mm diep voorboren met een korte boor (bij voorkeur met dezelfde Ø).

Technische beschrijving

Spiraallengte	250 mm
totale lengte	370 mm
Ø	40 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	SDS Max
Producttype	Steenboor

