

**Kabelschaar VDE-geïsoleerd met VDE-isolatie, Totale lengte: 165mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	730350 165
GTIN	4003773039648
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Grepen met **isolatie tot 1000 Volt volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Grepen met meercomponenten-bekleding. Kop met sikkelvormige snijkanten. Armen met kunststof grepen. Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.

Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed.

Technische beschrijving

totale lengte	165 mm
Snijcapaciteit	50 mm ²
Snijcapaciteit tot Ø	15 mm
Beveiliging tegen afklemmen	ja
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Meercomponenten-bekleding
Bediening	mechanisch, eenhands
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard

Oppervlak	verchromd
met openingsveer	nee
Producttype	Schaar