

**Draadsnijtang, totale lengte: 190mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	731550 190
GTIN	4003773040651
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke vorm, geheel van matrijsgesmeed staal. Met geschroefd scharnier en openingsveer. Hardheid snijkanten 64 HRC. Armen met dun PVC bekleed.

Met openingsveer aan de binnenzijde en vergrendelingshendel. Twee geïntegreerde persprofielen voor bowdenhulseindkappen en draadkabeleindhulzen.

Toepassing:

Voor het knippen van draadkabels, meerdraads kabels, etc.

Materiaal:

Speciaal chroom-vanadiumstaal, oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	190 mm
Voor rondstaal (maximaal 1200 N/mm ²) Ø	4 mm
Voor pianodraad Ø	2,5 mm
Voor draadkabels (maximaal 1600 N/mm ²) Ø	5 mm
Producttype	Snijdende tang