



## Kabelschaar VDE-geïsoleerd met VDE-isolatie, Totale lengte: 200mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	730350 200
GTIN	4003773026761
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Grepen met **isolatie tot 1000 Volt volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Grepen met meercomponenten-bekleding. Kop met sikkelvormige snijkanten. Armen met kunststof grepen. Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.

Zeer groot snijbereik dankzij dubbele snijkant.

#### Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

#### Materiaal:

**Speciaal gereedschapsstaal**, matrijsgesmeed.

### Technische beschrijving

Snijcapaciteit tot Ø	20 mm
totale lengte	200 mm
Snijcapaciteit	70 mm <sup>2</sup>
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Meercomponenten-bekleding
Bediening	mechanisch, eenhands
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard
Oppervlak	verchromd

met openingsveer

nee

Producttype

Schaar