

**HM-hamerboor SDS-max, Ø×totale lengte: 45X570mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789200 45X570
GTIN	4002395353415
Artikelklasse	76G

Omschrijving**Uitvoering:****Speciale geometrie van de HM-plaatjes voor langere standtijden.**

Scherpere, gebogen punt: nauwkeuriger boren, geen wegglijden op het oppervlak, agressiever in betonstaal en hogere boorsnelheid. PGM-gecertificeerd - bevestigt nauwkeurige boorgaten die geschikt zijn voor pluggen, zowel voor chemische als mechanische ankers. Grote boorgruisinvoer voor snellere boorgruisafvoer en lagere wrijving.

Boorpunt met vierkante doorsnede vanaf Ø 16 mm.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Opmerking:

Bij lengte >500mm ten minste 150mm diep voorboren met een korte boor (bij voorkeur met dezelfde Ø).

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Ø	45 mm
totale lengte	570 mm
Spiraallengte	450 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	SDS Max
Producttype	Steenboor

