



## Kabelschaar met overbrenging VDE-isolatie, Voor kabel-Ø: 32mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	731150 32
GTIN	4003773026884
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Schaarkop met sikkelvormig mes en overbrengingsmechanisme (bediening met één hand). Dankzij dubbele geleiding verloopt het snijmes niet.

**Isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

**Toepassing:**

Voor het glad doorknippen van aluminium- en koperkabels (ook gevlochten). Niet gebruiken voor staaldraad, harde aluminiumlegeringen en hardgetrokken koperkabels.

**Materiaal:**

Messen van hoogwaardig staal, armen van bekleed plaatstaal.

**Opmerking:**

Bij eenaderige kabels is de snijcapaciteit ca. 30% lager.

### Technische beschrijving

voor kabel-Ø	32 mm
totale lengte	250 mm
Snijcapaciteit meeraderige kabels tot	240 mm <sup>2</sup>
Beveiliging tegen afklemmen	ja
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Meercomponenten-bekleding

Bediening	mechanisch, eenhands, ratelprincipe
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard
Producttype	Schaar

---

## Accessoires

Zwenkmes inclusief bout en moer Geschikt voor kabel-Ø 32 mm

731130 32