



Kabelschaar met overbrenging, Voor kabel-Ø: 60mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	731100 60
GTIN	4003773075172
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Schaarkop met sikkelvormig mes en overbrengingsmechanisme (bediening met één hand). Dankzij dubbele geleiding verloopt het snijmes niet.

Toepassing:

Voor het glad doorknippen van aluminium- en koperkabels (ook gevlochten). Niet gebruiken voor staaldraad, harde aluminiumlegeringen en hardgetrokken koperkabels.

Materiaal:

Messen van hoogwaardig staal, armen van bekleed plaatstaal.

Opmerking:

Bij eenaderige kabels is de snijcapaciteit ca. 30% lager.

Technische beschrijving

totale lengte	320 mm
voor kabel-Ø	60 mm
Snijcapaciteit meeraderige kabels tot	600 mm ²
Beveiliging tegen afklemmen	ja
Greep	Meercomponenten-bekleding
Bediening	mechanisch, eenhands, ratelprincipe

Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard
Producttype	Schaar