

**HM-hamerboor SDS-max, Ø×totale lengte: 52X570mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 789200 52X570 |
| GTIN | 4002395374571 |
| Artikelklasse | 76G |

Omschrijving**Uitvoering:****Speciale geometrie van de HM-plaatjes voor langere standtijden.**

Scherpere, gebogen punt: nauwkeuriger boren, geen wegglijden op het oppervlak, agressiever in betonstaal en hogere boorsnelheid. PGM-gecertificeerd - bevestigt nauwkeurige boorgaten die geschikt zijn voor pluggen, zowel voor chemische als mechanische ankers. Grote boorgruisinvoer voor snellere boorgruisafvoer en lagere wrijving.

Boorpunt met vierkante doorsnede vanaf Ø 16 mm.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Opmerking:

Bij lengte >500mm ten minste 150mm diep voorboren met een korte boor (bij voorkeur met dezelfde Ø).

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|------------|
| totale lengte | 570 mm |
| Spiraallengte | 450 mm |
| Ø | 52 mm |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Snijmateriaal | HM |
| Toepassing met slag / geen slag | Klopbooren |
| Schacht | SDS Max |
| Producttype | Steenboor |

