



Kabelschaar met overbrenging VDE-isolatie, Voor kabel-Ø: 52mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	731150 52
GTIN	4003773026891
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Schaarkop met sikkelvormig mes en overbrengingsmechanisme (bediening met één hand). Dankzij dubbele geleiding verloopt het snijmes niet.

Isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Toepassing:

Voor het glad doorknippen van aluminium- en koperkabels (ook gevlochten). Niet gebruiken voor staaldraad, harde aluminiumlegeringen en hardgetrokken koperkabels.

Materiaal:

Messen van hoogwaardig staal, armen van bekleed plaatstaal.

Opmerking:

Bij eenaderige kabels is de snijcapaciteit ca. 30% lager.

Technische beschrijving

voor kabel-Ø	52 mm
totale lengte	280 mm
Snijcapaciteit meeraderige kabels tot	380 mm ²
Beveiliging tegen afklemmen	ja
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Meercomponenten-bekleding

Bediening	mechanisch, eenhands, ratelprincipe
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard
Producttype	Schaar

Accessoires

Zwenkmes inclusief bout en moer Geschikt voor kabel-Ø 52 mm

731130 52