



## Kabelschaar met overbrenging VDE-isolatie, Voor kabel-Ø: 60mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	731150 60
GTIN	4003773075189
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Schaarkop met sikkelvormig mes en overbrengingsmechanisme (bediening met één hand). Dankzij dubbele geleiding verloopt het snijmes niet.

**Isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

#### Toepassing:

Voor het glad doorknippen van aluminium- en koperkabels (ook gevlochten). Niet gebruiken voor staaldraad, harde aluminiumlegeringen en hardgetrokken koperkabels.

#### Materiaal:

Messen van hoogwaardig staal, armen van bekleed plaatstaal.

#### Opmerking:

Bij eenaderige kabels is de snijcapaciteit ca. 30% lager.

### Technische beschrijving

voor kabel-Ø	60 mm
Snijcapaciteit meeraderige kabels tot	600 mm <sup>2</sup>
totale lengte	320 mm
Beveiliging tegen afklemmen	ja
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Meercomponenten-bekleding

Bediening	mechanisch, eenhands, ratelprincipe
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard
Producttype	Schaar