

LINDSTRÖM

**Elektronica-zijnsnijtang, spitse kop met uitsparing, KW, Totale lengte: 110mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	726420 110
GTIN	7314150051090
Artikelklasse	73M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slanke vorm met precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten (63 – 65 HRC). Zwart oppervlak om reflectie te beperken. Gele kunststof grepen van antistatisch materiaal met openingsveer.

**ESD-veilig.** Instelbaar precisieschroefscharnier voor minimale wrijving en optimale axiale uitlijning van de snijkanten.

**Materiaal:**

Hoogrendement-staallegering, matrijsgesmeed, gebruieneerd.

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,1 - 0,8 mm
Kopbreedte	10 mm
totale lengte	110 mm
Snijlengte	10 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Snijhoek	Zonder facet
Materiaal	Hoogrendement-staallegering
Kopvorm	spits, met uitsparing
Greep	Kunststof bekleding

Productieproces	Snijkanten inductief gehard (63 – 65 HRC)
Oppervlak	zwart gebruint
Productnaamattribuut	KW
met openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang