

LINDSTRÖM

Elektronica-voorschuijsnijtang, SFW, totale lengte: 108mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	726912 108
GTIN	7314150052554
Artikelklasse	73M

Omschrijving**Uitvoering:**

Vorm met precisiegeslepen en inductief geharde snijkanten (63–65 HRC). Witte kunststof grepen van antistatisch materiaal met openingsveer. **ESD-veilig**. Speciaal vervaardigd, doorgestoken scharnier met zeer lange contactvlakken; ongewenste bewegingen van het scharnier worden tot een minimum beperkt. Dit garandeert een uiterst nauwkeurige, axiale uitlijning van de bekken.

Materiaal:

Speciaal kogellagerstaal, matrijsgesmeed.

Technische beschrijving

Kopbreedte	10,5 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,35 - 1,25 mm
totale lengte	108 mm
Snijlengte	15 mm
Koplengte	8 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Snijhoek	Zeer klein facet
Greep	Kunststof bekleding

Productieproces	Snijkanten inductief gehard (63 – 65 HRC)
Materiaal	Speciaal kogellagerstaal
Productnaamattribuut	SFW
met openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang