

**Elektronica-zijsnijtang, spitse kop, W, Totale lengte: 125Hmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	726440 125H
GTIN	4003773043720
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Spitse vorm met grote snijhoek, speciaal voor harde draad. Instelbaar schroefscharnier. Tang gebruineerd, grepen met kunststof omhuld.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	125 mm
Kopbreedte	10,5 mm
Snijlengte	14 mm
Snijcapaciteit staaldraad middelhard	0,2 - 1 mm
Snijcapaciteit staaldraad hard	0,2 - 0,6 mm
Snijhoek	groot facet
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Kopvorm	spits
Norm	DIN ISO 9654

Greep	Kunststof bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Oppervlak	gebruineerd
Productnaamattribuut	W
met openingsveer	ja
met draadhouder	nee
Producttype	Snijdende tang