

**Schroevendraaier voor sleuf, kort, Bladbreedte b: 10mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 664100 10 |
| GTIN | 7610733086245 |
| Artikelklasse | 63E |

Omschrijving**Uitvoering:**

'Classic'-krachthandvat van transparante, slagvaste kunststof (cadmiumvrij). gesmede, vlakparallele steel.

Norm:

Ähnlich **DIN 5265B**.

Materiaal:

Steel van speciale PB Swiss Tools-legering, vernikkeld en verchromd; zwart blad.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 664122

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Meslengte | 30 mm |
| Bladbreedte b | 10 mm |
| Bladdikte a | 1,6 mm |
| Steelaanduiding | 6 |
| totale lengte | 80 mm |
| Serie | Classic |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier |

Producttype

Schroevendraaier