

LINDSTRÖM

Elektronica-zijsnijtang, ovale kop, SFW, Totale lengte: 125mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	726260 125
GTIN	7314150051328
Artikelklasse	73M

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke vorm met precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten (63 – 65 HRC). Zwart oppervlak om reflectie te beperken. Gele kunststof grepen van antistatisch materiaal met openingsveer.

ESD-veilig. Instelbaar precisieschroefscharnier voor minimale wrijving en optimale axiale uitlijning van de snijkanten.

Materiaal:

Hoogrendement-staallegering, matrijsgesmeed, gebruineerd.

Technische beschrijving

totale lengte	125 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,3 - 2 mm
Kopbreedte	16 mm
Snijlengte	16 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Snijhoek	Zeer klein facet
Materiaal	Hoogrendement-staallegering
Kopvorm	ovaal
Greep	Kunststof bekleding

Productieproces	inductief geharde snijkanten (63 – 65 HRC)
Oppervlak	zwart gebruint
Productnaamattribuut	SFW
met openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang